



Hersteller von Öfen und Anlagen
für Labors, Metall
und Glasindustrie



[Für Labors](#) > [Normy](#)

PIEC DO OZNACZANIA TEMPERATUR ZAPŁONU



Norma **PN-C-06306:2002**

Oznaczenie pieca **PRW-50M/TZ**

Przeznaczenie
pieca

Piec do oznaczania temperatur zapłonu WG PN-C-06306:2002 (Determination of flash point). Badanie polega na wygrzewaniu badanej próbki w kwarcowym reaktorze w atmosferze tlenu, ilość podawanego tlenu jest ściśle określona przez rotametr, proces badania jest w pełni zautomatyzowany i kończy się w chwili wykrycia nagłego wzrostu temperatury badanej próbki, dane z przebiegu procesu zapisywane w postaci cyfrowej. Maksymalna temperatura pracy 900°C, moc 1kW, waga 23kg, gazy procesowe CO₂, N₂, O₂.

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Tel. 32 47 07 495

Tel./Fax. 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl